

ClickTif



Gocciolatori a bottone autocompensanti (PC) e autocompensanti antigoccia (PC-CNL)

Uscita Cilindrica

Innesto per tubo 3/5



PC

CNL

PC

CNL

PC=base nera CNL=base marrone

APPLICAZIONI

- Irrigazione di frutteti, vigneti, serre, vivai e giardini
- Irrigazione ad impulsi e irrigazione di aree con condizioni topografiche difficili
- Evita il drenaggio in presenza di dislivelli (PC-CNL)
- Irrigazione di colture su substrato
- Irrigazione di piante in vaso

STRUTTURE E CARATTERISTICHE

- Il disegno del gocciolatore integra tre componenti che minimizzano i pericoli di occlusione
- Ingresso acqua a croce completamente protetto
- Membrana interna con doppia funzione: stabilizzare la portata e favorire l'autopulizia del gocciolatore
- Flusso fortemente turbolento nel labirinto per efficiente autopulizia e spurgo
- Ampi passaggi d'acqua
- Due modelli disponibili: PC e PC-CNL (Autocompensante, Autocompensante Antigoccia)
- Codice colori differente per una facile identificazione di portata e modello
- Uscita Standard a nipplo di 5mm per la protezione contro gli uccelli e per uso in vaso.
- Materiale plastico molto resistente che assicura la precisione e la durabilità.

DATI TECNICI

- Portata Nominale: 2,0- 3,0- 4,0- 8,0- 12 lt/h
- Pressione d'esercizio e gamma di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar
- CV inferiore al 4%.
- Antigoccia CNL: - Pressione di apertura 4,0 m - Pressione di chiusura a 2,0 m
- Il funzionamento con uscite multiple influisce sulla pressione minima di lavoro e sul campo di regolazione. Vedere tabella a pagina 29

CODICE COLORE



Coperchio grigio
1,3 lt/h



Coperchio nero
4,0 lt/h



Coperchio marrone
2,0 lt/h



Coperchio verde
8,0 lt/h



Coperchio blu
3,0 lt/h



Coperchio rosso
12,0 lt/h

Massima lunghezza delle laterali (m) su terreno piano*

Diametro tubo di linea	16-ID-13,6										20-ID-17,4				
	P	Distanza tra i gocciolatori in cm					Distanza tra i gocciolatori in cm								
		30	40	50	75	100	30	40	50	75	100				
1.3 Gocciolatore Grigio	15	180	220	260	360	430	275	330	390	500	500				
	20	210	260	310	410	500	310	390	455	500	500				
	25	250	290	340	455	500	350	430	500	500	500				
2.0 Gocciolatore Marrone	15	95	120	143	193	237	140	172	202	268	326				
	20	101	127	151	204	250	171	211	247	328	399				
	25	114	144	171	231	285	186	230	271	359	436				
	30	122	153	182	247	304	206	255	300	398	484				
3.0 Gocciolatore Blue	15	77	96	114	154	188	126	157	184	244	296				
	20	88	110	132	176	217	146	182	213	280	342				
	25	97	122	145	195	240	162	200	235	313	380				
4.0 Gocciolatore Nero	30	105	132	157	212	260	176	217	255	340	410				
	15	58	68	81	108	132	97	112	131	174	211				
	20	72	84	100	135	167	121	140	165	218	265				
	25	82	95	114	154	191	140	161	189	251	306				
8.0 Gocciolatore Verde	30	88	103	123	167	205	150	172	203	269	328				
	15	37	44	52	71	86	63	72	86	113	138				
	20	45	52	63	85	104	76	88	103	137	166				
	25	51	59	70	95	117	85	98	116	155	188				
12.0 Gocciolatore Rosso**	30	55	64	77	104	128	93	108	112	169	205				
	20			54	74	91			85	113	138				
	25			60	81	101			94	126	153				
	30			65	88	109			109	145	177				

* pressione minima all'estremità' del laterale: 0.5 bar

** Vedere i livelli di pressione raccomandati

Una lunghezza laterale maggiore di 5 mm non e' raccomandata

ClickTif accessori

Astina Guida



Numero di catalogo
802840

Astina con labirinto



Numero di catalogo
802830

Astina diritta con labirinto



Numero di catalogo
802800



Asta stabilizzatrice



Numero di catalogo
6466040000



Derivazione 2,4,8 uscite

Astina

Da usare come unica uscita

Astina con labirinto

Può essere utilizzata come gocciolatore indipendente o per stabilizzare il livello di portata quando si utilizzano le derivazioni multiple

Portata vs. Pressione

Pressione (bar)	0.5	1.0	1.5	2.0
Portata	1.5	2.1	2.5	3.0

Derivazione ad uscite multiple:

1. Usare astina con labirinto per migliorare l'uniformità
2. Pressione di funzionamento minima raccomandata: 1 bar
3. Portata massima raccomandata per ogni singola uscita: 2.0 lt/h
4. Portata minima raccomandata per ogni singola uscita: 0.5 lt/h
 - In superficie piana e con lunghezza uniforme del tubo 0.5 lt/h
 - In presenza di dislivelli – 1.0 lt/h

Combinazioni raccomandate:

Numero di uscite	Livello di portata del gocciolatore l/h					
	1.3	2	3	4	8	12
2	●	●	●	●	-	-
3	-	●	●	●	-	-
4	-	-	●	●	●	-
5	-	-	●	●	●	-
6	-	-	●	●	●	●

- Solo in superficie piana e con lunghezza uniforme del tubo
- Tutte le condizioni, incluso pendii e dislivelli

Fustella 2,5 mm

Idonea per facile inserimento dei gocciolatori ClickTif



Numero di catalogo
897284

Connettori 3/5



Numero di catalogo
802908



Numero di catalogo
802920



Numero di catalogo
802940

Stabilizzatore con tubo di estensione 3/5 PVC o PE



Connettori a piu' livelli



Numero di catalogo
802928



Numero di catalogo
802948

